



Stereomikroskop med drejearmsstativ, uden belysning, Type: M60



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491754 M60
GTIN	2050002078239
Artikelklasse	49B

Beskrivelse

Udførelse:

- **Modulært produktsortiment og dermed optimal tilpasning af mikroskopet til anvendelsen.**
- **Parfokalt afstemt optisk system: Skarpheden forbliver konstant ved forstørrelsesskift.**
- **Ergonomisk design.**
- **ESD-udførelse forhindrer skader på grund af statiske afladninger.**

Zoomintervaller: 7 positioner, der kan aktiveres, til repetitive opgaver.

Leveringsomfang:

Optikholder, binokulært skrårør 45°, 2× brillebrugerokular, akromatisk objektiv 1.0×, stativ, støvhætte (antistatisk).

Drejearmsstativ.

Specialtilbehør:

LED-belysning nr. 491755 og gennemlys nr. 491777 str. BLI.

Bemærk:

Vær opmærksom på leveringsomfanget, da produktbillederne kan afvige lidt.

Teknisk beskrivelse

Synsfelt-Ø	5,75 - 36,5 mm
Okular	10×/23B
Arbejdsafstand	89,6 mm
Serie	M
Dybdeskarphed	13,7 mm
Basis, bredde	220 mm
Forstørrelse (x gange)	6,3 - 40
Zoom	6:1
Basis, længde	260 mm
Optiksystem	Greenough parfokal
Produkttype	Stereomikroskop