

Honeycomb-reol Dybde 1000 mm, Type: 8X16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991520 8X16
GTIN	4251305418113
Artikelklasse	97B

Beskrivelse

Udførelse:

Lagerreol til langt gods til overskuelig og pladsbesparende opbevaring af stang- og flade materialer af enhver art.

Pulverlakeret ramme med gennemgående rum af forzinket pladestål. Kan stables 1 gang i højden og udvides uendeligt i bredden. Inklusive mærkningsstrimler.

Lakering:

Ramme antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Højde: 1000 mm

Bredde: 1000 mm

Reolenhedshøjde: 40 mm

Hyldebredde: 112 mm

Antal rum: 128

Overfladebelastning pr. rum: 20 kg

Teknisk beskrivelse

Hyldebredde	112 mm
Antal rum	128
Vægt	475 kg

Højde	1000 mm
Overfladebelastning pr. rum	20 kg
Bredde	1000 mm
Reolenhedshøjde	40 mm
Produkttype	Lagerreol til langt gods