

## Honeycomb-reol dybde 3000 mm, Type: 8X8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991521 8X8
GTIN	4251305418205
Artikelklasse	97B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lagerreol til langt gods til overskuelig og pladsbesparende opbevaring af stang- og flade materialer af enhver art.

Pulverlakeret ramme med gennemgående rum af forzinket pladestål. Kan stables 1 gang i højden og udvides uendeligt i bredden. Inklusive mærkningsstrimler.

#### Lakering:

Ramme antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

#### Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Højde: 1000 mm

Bredde: 1000 mm

Reolenhedshøjde: 90 mm

Hyldebredde: 110 mm

Antal rum: 64

Overfladebelastning pr. rum: 75 kg

### Teknisk beskrivelse

Højde	1000 mm
Antal rum	64
Vægt	820 kg
Bredde	1000 mm

Reolenhedshøjde	90 mm
Hyldebredde	110 mm
Overfladebelastning pr. rum	75 kg
Produkttype	Lagerreol til langt gods