

**Garant****Borestang til stikdrejning, Højre, Type: 25/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274170 25/2
GTIN	4062406785499
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275000 – 275015.

**Anvendelse:**

Til stikdrejning fra diameter  $D_{\min} = 14$  mm.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$ , tilbagetrukne holdere	40 mm
Stikbredde $W$	1,5 mm
$t_{\max}$ indvendig bearbejdning	5 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	25 mm
Samlet længde $L$	103 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej

Produkttype

Borestang