



Elektrisk præcisionsmaskine, Type: S8050



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070236 S8050
GTIN	7322590055448
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

PRO-elskruemaskinerne i S8-serien omfatter et stort udvalg af forskellige modeller, der byder på høj hastighed og præcision. Den ergonomisk designede S8-skruemaskine har en plug-and-play-løsning til montageopgaver med lave drejningsmomenter. S8-serien blev udviklet med henblik på at øge kvalitet og effektivitet.

- **Med automatisk frakobling**
- **Indstilleligt drejningsmoment**
- **Nem håndtering**

Passer til :

Iskruning af flere skruer efter hinanden med hurtigskifte-klingeholder til klinger E 6,3

Bemærk:

Den tilhørende strømadapter finder du under: Nr. 070235 str. ADAPTER

Momentområde: 5 - 50 cNm

Tomgangsmdrejningstal: 700 - 1000

Værktøjsholder, mål: 1/4 tommer

Værktøjsholder, drevprofil: sekskant

Værktøjsholder, form: E

Konstruktion: stav

Teknisk beskrivelse

Konstruktion	stav
Tomgangsmdrejningstal	700 - 1000
Arbejdsstøj	67 dB(A)
Værktøjsholder, mål	1/4 tommer

Vægt	0,46 kg
Momentområde	5 - 50 cNm
Producentbetegnelse	S8050
Værktøjsholder, drevprofil	sekskant
Værktøjsholder, form	E
Produkttype	skruemaskine