



Diamantskæreskive STANDARD** Universal, Skive-Ø: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

569721 125

GTIN

9003173095218

Artikelklasse

53T

Beskrivelse

Udførelse:

Diamantskæreskiver til tør- og vådsnit. Borings-Ø 22,23 mm.

- **Korte skæretider takket være effektive diamanter.**
- **Ekstrem lang standtid, færre skiveskift.**
- **Konstant diameter, derfor altid hel skæredybde.**
- **Mindre støv, da der næsten ikke sker slitage på skiven.**

Til den daglige brug i alle byggematerialer som f.eks. beton, tegl, natursten etc. Direkte påsintret belægning, sejhærdet stamblad (ingen ubalance).

Anvendelse:

Til skæring af alle gængse byggematerialer som f.eks. beton (også armeret), tegl, natursten, fliser, keramik, stål etc.

Bemærk:

- **Diamantbelægning forsløbet fra fabrikken. Vær opmærksom på korrekt rotationsretning!**
- **Andre diamantskæreskiver på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Slibebelægning, bredde | 2 mm |
| maks. omdrejningstal | 12200 min ⁻¹ |
| Slibebelægning, højde | 7 mm |
| Skive-Ø | 125 mm |
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Slibemiddel | Diamant |
| Slibemiddelforkortelse | D |
| optimeret til materiale | Sten |
| Form | 41 |
| Formbeskrivelse | lige |
| Drevmaskine | Vinkelslibere |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Skæreskive |