

## Transport- og stabelbeholdere med klap, Nyttedybde × nyttebredde: 1200X1000mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	963561 1200X1000
GTIN	4251572702953
Artikelklasse	96l

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust transport- og stabelbeholder i pladestål med W-stolpe-udførelse og bukket støtte. Med stabilt, rørlignende vægomslag foroven, stabil rundsikning i væg- og bundområdet samt knoppet mærkefelt til fragtsedler (fragtsedlen er lettere at fjerne fra knopperne). Robuste stabel- og fanghjørner med kranøjer. Store beholdere kan løftes takket være en certificeret krantravers i vertikale trækkæder med krog. Frihøjde 100 mm.

Med klap.

#### Lakering:

Musegrå RAL 7005.

#### Bemærk:

Fås også i farverne ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011 og enzianblå RAL 5010. Spørg os.

### Teknisk beskrivelse

Stablekant, 3-sidet	nej
Stablehøjde, maks.	600 mm
kan anvendes sammen med kran	ja
Indkøringsbredde	860 mm
Side, udførelse	med klap
Dybde	1260 mm

Stabelbæreevne	10000 kg
Frihøjde	100 mm
Kan stables	ja
Vægt	60 kg
Bæreevne	2000 kg
Farve	musegrå RAL 7005
Højde	670 mm
Fyldehøjde	500 mm
mulighed for blandede stabler af forskellige størrelser	nej
Materiale	Stålplade
med indføringslommer	nej
Indkøringsdybde	1060 mm
Fanghjørner med kranøjer	ja
Bredde	1060 mm
Nyttebredde	1000 mm
Nyttedybde	1200 mm
Produkttype	Transport- og stabelbeholder