

Transport- og stabelbeholdere med klap, Nyttedybde × nyttebredde: 1000X800mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	963561 1000X800
GTIN	4251572701659
Artikelklasse	96l

Beskrivelse

Udførelse:

Robust transport- og stabelbeholder i pladestål med W-stolpe-udførelse og bukket støtte. Med stabilt, rørlignende vægomslag foroven, stabil rundsikning i væg- og bundområdet samt knoppet mærkefelt til fragtsedler (fragtsedlen er lettere at fjerne fra knopperne). Robuste stabel- og fanghjørner med kranøjer. Store beholdere kan løftes takket være en certificeret krantravers i vertikale trækkæder med krog. Frihøjde 100 mm.

Med klap.

Lakering:

Musegrå RAL 7005.

Bemærk:

Fås også i farverne ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011 og enzianblå RAL 5010. Spørg os.

Teknisk beskrivelse

Stablehøjde, maks.	600 mm
Vægt	42 kg
Højde	670 mm
mulighed for blandede stabler af forskellige størrelser	nej
Fanghjørner med kranøjer	ja
Dybde	1060 mm

Fyldehøjde	500 mm
Side, udførelse	med klap
Bæreevne	1000 kg
Materiale	Stålplade
Kan stables	ja
kan anvendes sammen med kran	ja
Stablekant, 3-sidet	nej
Farve	musegrå RAL 7005
Stabelbæreevne	5000 kg
Indkøringsbredde	660 mm
Bredde	860 mm
Indkøringsdybde	860 mm
Frihøjde	100 mm
med indføringslommer	nej
Nyttebredde	800 mm
Nyttedybde	1000 mm
Produkttype	Transport- og stabelbeholder