

**Monostikholder, forkrøppet til planindstik, Højre, Ø Dmin: 240/350mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278055 240/350
GTIN	4062406840426
Artikelklasse	22B

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).
Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

Bemærk:

D_1 = min. Ø for 1. indstik / D_2 = maks. Ø for 1. Indstik.

D_2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Teknisk beskrivelse

Skaftbredde b	25×25 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	14 mm
Skrue	279816 4
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Stikbredde W	3; 4 mm
Produkttype	Skærholder