



Hårdmetalhammerbor SDS-plus „7X“, Ø×hel længde: 6X115mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789058 6X115
GTIN	4059952531441
Artikelklasse	76K

Beskrivelse

Udførelse:

Ny generation **EXPERT SDS-Plus „7X“** med svejset komplet hårdmetalhoved med 4 skær. Formede skær til høj boreydelse, lang levetid og lille slid. Sætter sig ikke fast i armeret beton.

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort. Meget rolig gang, perfekt til helt runde huller. Design med **2+2-spiraler** for at sikre en hurtig fjernelse af boremel, få vibrationer og en høj stabilitet. Høj udmattelsesstyrke og lav maskinbelastning.

Teknisk beskrivelse

Spirallængde	50 mm
Antal skær Z	4
Ø	6 mm
Hel længde	115 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor