

**Hårdmetalhammerbor SDS-max „8X“, Ø×hel længde: 14X540mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	789206 14X540
GTIN	4059952532820
Artikelklasse	76K

Beskrivelse**Udførelse:**

Ny generation **EXPERT SDS-max „8X“** med svejset komplet hårdmetalhoved med 4 skær. Formede skær til høj boreydelse, lang levetid og lille slid. Sætter sig ikke fast i armeret beton.

Special hårdmetalplattegeometri til længere standtider.

Borehoved med kvadratisk tværsnit fra Ø 16 mm.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Bor af generationen SDS-max-7 (med indlejrede hårdmetalskær, loddet) i str. 35×520 – 52×520 under nr. 789204.

Teknisk beskrivelse

Spirallængde	400 mm
Hel længde	540 mm
Ø	14 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Max
Produkttype	Stenbor