

**Hårdmetalhammerbor SDS-max „8X“, Ø×hel længde: 18X340mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 789206 18X340 |
| GTIN | 4059952532950 |
| Artikelklasse | 76K |

Beskrivelse**Udførelse:**

Ny generation **EXPERT SDS-max „8X“** med svejset komplet hårdmetalhoved med 4 skær. Formede skær til høj boreydelse, lang levetid og lille slid. Sætter sig ikke fast i armeret beton.

Special hårdmetalplattegeometri til længere standtider.

Borehoved med kvadratisk tværsnit fra Ø 16 mm.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Bor af generationen SDS-max-7 (med indlejrede hårdmetalskær, loddet) i str. 35×520 – 52×520 under nr. 789204.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|------------|
| Spirallængde | 200 mm |
| Hel længde | 340 mm |
| Ø | 18 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Slagboring |
| Skaft | SDS Max |
| Produkttype | Stenbor |