

**Hårdmetalhammerbor SDS-max „8X“, Ø×hel længde: 28X520mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 789206 28X520 |
| GTIN                | 4059952533223 |
| Artikelklasse       | 76K           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ny generation **EXPERT SDS-max „8X“** med svejset komplet hårdmetalhoved med 4 skær. Formede skær til høj boreydelse, lang levetid og lille slid. Sætter sig ikke fast i armeret beton.

**Special hårdmetalplattegeometri til længere standtider.**

Borehoved med kvadratisk tværsnit fra Ø 16 mm.

**Anvendelse:**

Til boring i beton, natursten og murværk.

**Bemærk:**

Bor af generationen SDS-max-7 (med indlejrede hårdmetalskær, loddet) i str. 35×520 – 52×520 under nr. 789204.

**Teknisk beskrivelse**

|   |            |
|---|------------|
| Spirallængde                                    | 400 mm     |
| Hel længde                                      | 520 mm     |
| Ø   | 28 mm      |
| Skæremateriale                                  | HM         |
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Slagboring |
| Skaft   | SDS Max    |
| Produkttype                                     | Stenbor    |