



## Digital mikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Letlæseligt display. HM-bestykkede måleflader.  
Digital og analog aflæsning. Støv- og stænkvandsbeskyttet metalhus.

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. 1 kugle til måling af krumme overflader. 1 indstillingsmål.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	75 - 100 mm
Antal medfølgende batterier	1
Spindelstigning	0,5 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Aflæsning	0,001 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Spindel-Ø	6,5 mm
Fejlgrænse	5 µm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032

Kalibrering	B2
Batteritype	Knapcellebatteri
Norm	DIN 863
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

### Services

KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100

### Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Indstillingsmål Hel længde 75 mm	421100 75