



Digital mikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Letlæseligt display. HM-bestykkede måleflader.
Digital og analog aflæsning. Støv- og stænkvandsbeskyttet metalhus.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. 1 kugle til måling af krumme overflader. 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Fejlgrænse	5 µm
Batteritype	Knapcellebatteri
Måleområde	50 - 75 mm
Aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	B2
Spindel-Ø	6,5 mm
Energiforsyning	Batteridrevet

Spindelstigning	0,5 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Norm	DIN 863
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 50 mm	421100 50
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032