

**TMSERROR, Type: GBH18V21****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Artikelklasse	03B

**Beskrivelse****Udførelse:**

**18-V-batteri-borehammer** med **SDS-plus-værktøjsholder** og børsteløs motor.

- **Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.**
- **Højre-/venstreløb.**
- **Ekstremt robust: Electronic Motor Protection slukker motoren ved overbelastning; fuldt funktionsdygtig også efter 2-m-faldtest på beton.**

**Leveringsomfang:**

Akku-borehammer GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

**Bemærk:**

Passende HM-hammerbor finder du under nr. 787000. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851-073866.

**Teknisk beskrivelse**

Batteritype	Lithium-ion
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Maks. spiralbor-Ø i beton	21 mm

Omdrejningstalområde	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Vægt uden batteri	2,4 kg
Slagenergi	2 J
Maks. slagtal	5100 min <sup>-1</sup>
Producentbetegnelse	GBH 18V-21
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Batterispænding	18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Produkttype	Borehammer

---

## Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073851 B18
--	------------