

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614770 27
GTIN	4067263001225
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Ringhøjde $h_2$	15,4 mm
Nøglelængde L	359 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Kæbehøjde $h_1$	8,4 mm
Nøglestørrelse	27 mm
Ring-ØD	52 mm
Kæbebredde b	58,1 mm
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Endestop, på kæber	nej
Holdefunktion, på kæber	nej
med svinghoved	nej
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle