



Mangetandet skruebit, 1/2 tomme, lang, Til skruer: M10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	642913 M10
GTIN	4062406235567
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videregiver drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til XZN-skruer.

Norm:

DIN 2324

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	22 mm
Længde	140 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	Flertandet bit
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats

