



Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang, sekskant: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643313 12
GTIN	4062406235635
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videregiver drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	22 mm
sekskant	12 mm
Længde	140 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 7422
Drivprofil	Sekskantskruetrækkere
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med kuglehoved	nej
med holdering.	nej

Produkttype

Topnøgleindsats