

Garant**ANGT 100305 PDFR, HU7710, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216035 ALU
GTIN	4045197411402
Artikelklasse	21A

BeskrivelseANGT 100305 PDFR ALU Tilspænding f_z pr. tand: 0,15 mm**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm
Type	ALU
ISO-kode, vendeskærsplatte	ANGT 100305 PDFR
Type	HU7710
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	-----------	-------	----------

Aluminiumskunststoffer	egnet	800 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	550 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	500 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		