

Garant**ANGT 100305 PDER, HB7830, Type: ST1400****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 216037 ST1400 |
| GTIN | 4045197411426 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse

ANGT 100305 PDER ST1400 Tilspænding f_z pr. tand: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | ST1400 |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,1 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | ANGT 100305 PDER |
| Type | HB7830 |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|--|-----------|-------|----------|
|--|-----------|-------|----------|

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|---|
| Stål < 500 N/mm ² | betinget egnet | 240 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | betinget egnet | 235 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | 180 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 100 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 100 m/min | P |
| GG (G) | betinget egnet | 210 m/min | K |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | egnet | | |