

Garant**ANGT 160605 PPFR, HU7710, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216012 ALU
GTIN	4045197411228
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

ANGT 160605 PPFR ALU Hjørneradius: 0,5 mm
Tilspænding f_z pr. tand: 0,13 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f_z pr. tand	0,13 mm
Hjørneradius	0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	ANGT 160605 PPFR
Type	HU7710
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplade til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1000 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	700 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	600 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		