

 KOMET**KOMET® forsænker 45°, Weldon-skaft, Til DIN-skruer med undersænk- hoved: M18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216600 M18
GTIN	4047109013025
Artikelklasse	24D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til **afgratning** af runde huller og langhuller og til fræsning af trapeztandnoter. Til forsænkninger iht. DIN fin til DIN-skruer M10 – M20.

Anvendelse forudsætter solide driftsforhold (kan ikke anvendes på boremaskiner).

Bemærk:

Passende trekantede vendeskærsplatter se nr. 216700; 216740; 216770.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatte nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770	26-660
Skaft-Ø D _s h ₆	20 mm
Vendeplatteskruesæt	239653 10IP (2,8 Nm)
Maks. affasnings-Ø D _{maks}	34 mm
Til DIN-skruer med undersænk- hoved	M18
passende vendeskærsplatter	TO.. 1403
Antal skær Z	2
Antal vendeskærsplatter	2
Sænke-Ø D	16 mm
Samlet længde L _{i alt}	100 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Indvendig køling	nej
Vinkel på forsænker	90 grader
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP	239653 10IP
---	-------------