



Multivinkelmagnet, Ferrit



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085964
GTIN	5012095018698
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

Med **30°, 45°, 60°, 75°** og **90°** vinkler. Temperaturbestandig op til maks. 180 °C.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	5 mm
Maks. nom. holdekraft	100 N
Tykkelse	12 mm
Vægt	0,3 kg
Højde	65 mm
maks. temperaturbestandighed	180 °C
Længde	100,5 mm
Materiale, magnetkerne	Ferrit
Produkttype	Vinkelmagnet

