



## Sikkerhedsblæsepistol med fastmonteret rør „StarTip“, Længde blæserør: 90mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080251 90
GTIN	2050000970269
Artikelklasse	08A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Omfatter seks separate udgange, hvilket giver en dæmpende effekt; desuden opfylder blæsepistolen OSHA-sikkerhedsstandarderne.

Blæsepistoler med trinløst regulerbar luftstrøm, lav vægt, fleksible ophængsmuligheder og enkel håndtering.

Sikkerhedsblæsepistol (Serie 208) med støjreduceret dyse (79 dB(A)).

#### Anvendelse:

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle trykluftanlæg.

#### Leveringsomfang:

Inklusive stålstiknippel nr. 080290 str. 1/4.

#### Bemærk:

**CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. Ø 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.**

### Teknisk beskrivelse

Længde blæserør	90 mm
Udblæsningsstøj	79 dB(A)
Gennemstrømningsværdi	190 l/min
Produkttype	pistol

---

**Tilbehør**

Afskærmning, transparent til blæsepistol Udvendig Ø 100 mm

080256 100

Magnetholdersæt Serie

080261

Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer

080290 1/4