

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Indhold (ml eller l): 200**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088002 200
GTIN	4067263120513
Artikelklasse	01L

Beskrivelse**Udførelse:**

NSF-certificeret. Egnede til brug i fødevarerindustrien.

Det **sure universalmiddel**, der ikke kræver særlig mærkning. Fjerner sikkert rust, kalk og mineralske aflejringer og er skånsomt mod materialet. Kan blandes med vand til 1:10. 200 liters kunststofftønde.

Rengøringsmidlet påføres, og efter kort tid kan det løsnede snavs tørres af eller skylles af med vand.

- **Kræver ikke særlig mærkning.**
- **Kan anvendes manuelt.**
- **NSF-certificeret til fødevarerområdet.**
- **Til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.**

Teknisk beskrivelse

pH-værdi	2,2
Form	flydende
Udførelse	tønde
Tæthed	1,04 g/cm ³

Lagertemperatur	2 - 35 °C
Indhold	200 l
Kogepunkt	100 °C
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Farve	transparent
Serie	GreenPlus
Produkttype	Universalrengøringsmiddel