

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Indhold (ml eller l): 200**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088006 200
GTIN	4067263120551
Artikelklasse	01L

Beskrivelse**Udførelse:**

NSF-certificeret. Egnede til brug i fødevarerindustrien.

Ekstremt høj affedtningseffekt takket være hybridteknologi. Fastbrændt snavs, specialfedt, olier, sod, gummirester, bitumen, voks og pasta løsnes vha. planteekstrakter og fjernes hurtigt fra overfladen vha. den nyeste tensidteknologi. 200 liters kunststof-tønde.

Power Force er et vandholdigt, meget lidt skummende rengøringsmiddel, der er baseret på bæredygtige indholdsstoffer. Takket være de naturlige virkemidler løsnes snavs effektivt, uden at beskadige overfladerne. Det har en behagelig duft og er fri for opløsningsmidler og VOC, hvilket gør den velegnet til effektivt, sikkert arbejde. Power Force er et effektivt alternativ til opløsningsmidler. Foruden manuel brug, kan det også anvendes i delerenseapparater. I den forbindelse kan rengøringsmidlet anvendes flere gange iht. filosofien om et bæredygtigt kredsløb. Det sparer ikke kun ressourcer, men formindsker også mængden af affald. Takket være NSF-certificeringen kan rengøringsmidlet ikke bare anvendes inden for vedligeholdelse og pleje, men også inden for fødevarerindustrien.

- **Kræver ikke særlig mærkning.**
- **Kan anvendes både manuelt og maskinelt.**
- **NSF-certificeret til fødevarerområdet.**
- **Egnede til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.**

Teknisk beskrivelse

Temperaturanvendelsesområde	2 - 40 °C
Kogepunkt	100 °C
Farve	transparent
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Form	flydende
pH-værdi	10,5 - 11
Indhold	200 l
Lagertemperatur	2 - 35 °C
Tæthed	1,007 g/cm ³
Udførelse	tønde
Serie	GreenPlus
Produkttype	Universalrengøringsmiddel