

**Garant****RDNX 12T3 MOEN Positiv, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212282 INOX
GTIN	4045197527233
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.**

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Type	INOX
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDNX 12T3 MOEN
Skæremateriale	HM
Type	HB7635
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,22 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		