

**Garant****RDHX 1604 MOTN, HB7515, Type: ST1400**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212298 ST1400
GTIN	4045197553829
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 5,0$  mm.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,3 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHX 1604 MOTN

Type: ST1400

## Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHX 1604 MOTN
Skæremateriale	HM
Type	HB7515
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,3 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	430 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	330 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	270 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	230 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	210 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	230 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		