

Garant**RDHX 1003 MOTN, CBN725, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212247 HART
GTIN	4045197375292
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Monter med tilspændingsværdi 3,0 Nm.

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,16 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHX 1003 MOTN

Type: HÅRD

Hjørneradius: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Type	HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHX 1003 MOTN
Hjørneradius	5 mm
Skæremateriale	CBN

Type	CBN725
Tilspænding f_z pr. tand	0,16 mm
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning