

Garant**RDHX 12T3 MOTN, HB7515, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212273 ST1400
GTIN	4045197554338
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,22 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHX 12T3 MOTN

Type: ST1400

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHX 12T3 MOTN
Skæremateriale	HM
Type	HB7515
Tilspænding f_z pr. tand	0,22 mm
Antal skift/skær	1

Produkttype

Vendskærsplatte til fræsning