

**Garant****GARANT Master Mute borestag, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	40 mm
Udhængslængde $L_1$	160 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Midterforskydning $L_3$	22 mm
Samlet længde $L$	277 mm
Skaft-Ø $D_s$	32 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
ISO-kode holder	A32X SDUCR/L11
Vendeplatteskruesæt	269028 50
Serie	Master Mute
Plattestørrelse	11 mm
ikke spåntagningsbart område S	192 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang