

**Garant****GARANT Master Mute borestag, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	A20X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	25 mm
Samlet længde L	177 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 50
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Udhængslængde $L_1$	100 mm
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
ikke spåntagningsbart område S	120 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang