

**Garant****GARANT Master Mute borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 50
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	222 mm
ISO-kode holder	A25X SCLCR/L09
Serie	Master Mute
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Midterforskydning $L_3$	17 mm
Udhængslængde $L_1$	125 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
ikke spåntagningsbart område S	155 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang