

Garant**GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	93 grader
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Samlet længde L	151 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 38
Serie	Master Mute
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
ISO-kode holder	A16X SDUCR/L07
Midterforskydning L_3	11 mm
Udhængslængde L_1	80 mm
ikke spåntagningsbart område S	96 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang