

**Garant****GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	222 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 47
Plattestørrelse	11 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
ISO-kode holder	A25X STF CR/L11
Udhængslængde $L_1$	125 mm
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	32 mm
Midterforskydning $L_3$	17 mm
ikke spåntagningsbart område S	155 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang