

Garant**GARANT Master Mute borestag, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	345 mm
Serie	Master Mute
Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Plattestørrelse	16 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
ISO-kode holder	A40X STF CR/L16
Skaft-Ø D_s	40 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 50
Midterforskydning L_3	27 mm
ikke spåntagningsbart område S	240 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Svingning	Dæmpet

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang