

Garant**GARANT Master Mute borestag, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 50
Midterforskydning L_3	22 mm
Samlet længde L	277 mm
Udhængslængde L_1	160 mm
Skaft-Ø D_s	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Serie	Master Mute
ISO-kode holder	A32X STFCR/L16
ikke spåntagningsbart område S	192 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre

Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang