

**Mitutoyo****Digitalt højdemåle- og ridseapparat med dataudgang, Ridsehøjde: 300mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	445136 300
GTIN	4946368859248
Artikelklasse	44A

## Beskrivelse

**Udførelse:**

ABSOLUTE-målestok, ingen ny indstilling af referencepunkt efter genstart og ubegrænset kørehastighed. Stort og letløbende håndhjul. Ridsespids belagt med hård metal og Digimatic-dataudgang. Stort LCD-display (ciferrhøjde 12 mm) for nem aflæsning uden fejl.

**Leveringsomfang:**

Inklusive batteri nr. 081560 str. 357, 1 ridsenål belagt med hård metal nr. 443510 str. 300.

**Specialtilbehør:**

Holder nr. 445180, datakabel nr. 497080.

## Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Batteridrevet
Målesøjle-tværsnit	35×12 mm
Fodflade, længde	149 mm
Fodflade, bredde	100 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357

Fejlgrænse	0,03 mm
Ridsehøjde	300 mm
Aflæsning	0,01 mm
Batteriets levetid ca.	20000 h
Antal medfølgende batterier	1
Norm	Fabriksstandard
Cifferhøjde	12 mm
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Kalibrering	E1
Produkttype	Højdemåler og -ridser

## Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024630 300
DAkkS-kalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024640 300

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Reserveridsenål, HM-bestykket Til ridsehøjde 300 mm	443510 300