



## Blæse- og sprøjtepistol, indstillelig Vandtilslutning



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080253
GTIN	7391390268860
Artikelklasse	08A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Blæsepistoler med trinløst regulerbar luftstrøm, lav vægt, fleksible ophængsmuligheder og enkel håndtering.

**Blæse- og væskepistol** med stråledyse, **indstillelig stråle** (koncentreret til bred) **regulerbar gennemstrømning** (luft: 200–1200 l/min., væske: 7– 46 l/min).

Inklusive stålvæskennippel.

#### Bemærk:

**CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. Ø 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.**

Passende hurtiglukningskobling til vandtilslutning finder du under nr. 080149 str. 1/2.

### Teknisk beskrivelse

Gennemstrømningsværdi	200 - 1200 l/min
Gennemstrømningsværdi, væske	7 - 46 l/min
Gennemstrømningsværdi, luft	200 - 1200 l/min
Produkttype	pistol

