



## Højtydende kølesmørekoncentrat Plus, Indhold: 5l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084243 5
GTIN	2050002070257
Artikelklasse	08J

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Klor- formaldehyd- og borsyrefrit** kølesmøremiddel til **krævende opgaver**. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.

**Højtydende kølesmøringskoncentrat Plus** er et mineralolieholdigt, bor- og aminfrit, vandblandbart kølesmøremiddel, som er specielt udviklet til svær bearbejdning af aluminium og højtlegeret stål. Bearbejdning af ikke-jernholdige metaller må kun foretages efter indledende forsøg. Emulsioner med det **højtydende kølesmørekoncentrat Plus** giver en lang levetid, sikrer en god korrosionsbeskyttelse og er særlig hudvenlige. **Holdbarhed på 12 måneder.**

#### Fordel:

Koncentraterne er **rustbeskyttende**, skånsomme mod lak og **fysiologisk uproblematisk**, meget **modstandsdygtige over for bakterieangreb samt** skånsomme mod huden.

#### Anvendelsesdata:

- **Bearbejdning af stål og støbestål 6-10%**
- **Bearbejdning af aluminium fra 6 %**

### Teknisk beskrivelse

Lagertemperatur	5 - 40 °C
Kinematisk viskositet	93 mm <sup>2</sup> /s
Form	flydende
Udførelse	Dunk
Indhold	5 l
Farve	lysebrun
pH-værdi	8,9
vandopløselighed	kan emulgeres
Produkttype	Kølesmøremiddel
Refraktometerværdi	1