



Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232250 12
GTIN	4045197589033
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 12 - 12,5 mm

Nyttelængde L_1 : 60,3 mm

Skaft-Ø D_s : 20 mm

Skaftlængde L_s : 50 mm

Spændeskruer: 232990 TX7

Teknisk beskrivelse

Ø-område D_c	12 - 12,5 mm
Spændeskruer	232990 TX7
Skaft-Ø D_s	20 mm
Nyttelængde L_1	60,3 mm
Skaftlængde L_s	50 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	5×D
Skaft	ISO 9766
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm

211750 0,6

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX7

232990 TX7

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX7

674248 TX7