

Garant**Digital mikrometerskrue HCT IP67 og Bluetooth, Måleområde: 75-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421575 75-100
GTIN	4067263036685
Artikelklasse	41B

Beskrivelse**Udførelse:**

Innovativt mikrometer IP67 HCT med Bluetooth 5.0 og **12 mm store cifre** på et display med høj kontrast. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. På grund af automatisk slukning opnår batteriet meget lange driftstider. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Målespindel hærdet og slebet. Målefladerne er udført i hårdmetal og affasede. Fremtrukket skralde med hurtigdrev. Lakeret stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling i enhver vilkårlig position. Kompatibel med den valgfrie HCT-mobilapp (Hoffmann Group Connected tools) (tilgængelig til Android og iOS) og HCT Windows-appen (tilgængelig til Windows). Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2032. 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	75 - 100 mm
Antal medfølgende batterier	1

Serie	HCT
Spindelstigning	1 mm
Antal indstillingsmål	1
Batteritype	Knapcellebatteri
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Energiforsyning	Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Spindel-Ø	6,5 mm
Udførelse, måleflade	Hårdmetal
Aflæsning	0,0005 tommer
Aflæsning	0,001 mm
Talhøjde, LCD-display	12 mm
Kalibrering	B2
Fejlgrænse	3 µm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Udførelse, spindel	er hærdede og slebne
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Skift mellem Relativ-/Absolutmåling	ja
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm

022050 100

022040 100

KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål
Maks. måleområde 100 mm

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032

081560 CR2032