



## LED-projektør med dæmpningsfunktion CONNECT, Type: NOVA-4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081233 NOVA-4
GTIN	5708997006726
Artikelklasse	07A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Scangrip CONNECT-arbejdslamper er baseret på CAS-systemet og er også kompatible med 18 V-akkuer fra alle førende producenter af elværktøjsproducenter.

Højeffektiv LED-batteri-lampe med dæmpningsfunktion. Det sprøjttestøbte aluminiumshus er ekstremt robust og

modstandsdygtigt over for kraftige stød, slag og vibrationer. Til anvendelse sammen med CAS 12 V og 18 V

Akkuer, 18 V-akkuer fra førende elværktøjsproducenter eller direkte tilslutning til SCANGRIP®-strømforsyningen.

- **BLUETOOTH lysstyring muliggør tænding/slukning af op til fire lygter og lyseffekten i fem trin af den pågældende arbejdsopgave.**
- **Med aftagelig diffuser.**
- **Integreret bærehåndtag og ny fod til fleksibel justering samt direkte montering på SCANGRIP®-stativet eller på magnetholdere.**

#### Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Lygter leveres uden batteri og lader.

#### Bemærk:

Passende akkuer, ladere samt strømforsyninger til kabelbundne strømforsyninger finder du under nr. 073870 - 073890 og 081249.

## Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Lysnet	400 - 4000 lm
Samlet højde	230 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Samlet længde	240 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Totalbredde	104 mm
Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Produkttype	Projektør