

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269988 12/07
GTIN	4067263787082
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L ₂	11 mm
Vendepatteskruesæt	269028 7
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	140 mm
ISO-kode holder	A12L SDQCR/L07
Midterforskydning L ₃	8 mm
Hovedlængde L ₁	25 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	15 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang