

**Garant****„4 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, højre, Ø DC: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268404 14
GTIN	4067263802228
Artikelklasse	21X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Cylindrisk skaft.

**Anvendelse:**

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

**Bemærk:**

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Samlet længde L	110 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	21 mm
passende vendeskærsplatter	ZCMX 07..
Nominel Ø D	14 mm
Serie	„4-i-1“
Indsatstype	højre

Indvendig køling

ja

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 41

269028 41