



Vatteret varmevest, sort, Unisex-størrelse: M



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	091237 M
GTIN	4058546403621
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- **M12™ varmejakke med kulfibervarmeelementer og varmezoner på brystet, i ryggen og på skuldrene.**
- **Op til 11 timers driftstid med én M12™ 12V REDLITHIUM™ opladning (3,0 Ah).**
- **Slim Design-jakke i let og yderst modstandsdygtigt Ripstop-polyester kan også bruges som mellemlag (inder- og ydermateriale af 100 % polyester).**
- **Behagelig bærekømt også under barske vejrforhold, regn og vind.**
- **Optimeret placering af akkulommen til opbevaring af M12™-akkuer foran eller bagpå giver yderligere komfort.**
- **Adskillige varmezoner – 5 indsyede kulfibervarmeelementer fordeler varmen til kroppens kerneområder.**
- **Nem OneTouch-temperaturindstilling – 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.**
- **Kan maskinvaskes og tørretumbles.**
- **Akkucontroller medfølger.**
- **Nyt hættedesign.**
- **100 % systemkompatibel med MILWAUKEE® M12™-akkuer.**

Leveringsomfang:

Akku og lader medfølger ikke.

Bemærk:

Før jakken opbevares, skal den køle af, og akkuet og akkuholderen skal fjernes. Kulfibervarmeelementerne må ikke klemmes inde. Akkuet må ikke opbevares sammen med metalgenstande (fare for kortslutning). Akkuet og laderen må ikke åbnes og skal altid opbevares tørt.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	0
Unisex-størrelse	M
Materiale	Polyester
Materiale, indvendigt for	Polyester
Batterispænding	12 V
Batteritype	Lithium-ion
Producentbetegnelse	M12 HPVBL2-0
Køn	Unisex
Tekstilsammensætning	100 % polyester
Farve	sort
Produkttype	Kuldebeskyttelsesvest