

**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261123 20/11
GTIN	4067263122562
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	Master Eco
Plattestørrelse	11 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269023 1
Hovedlængde L <sub>1</sub>	35 mm
ISO-kode holder	SVJBR/L 2020X11
Samlet længde L	95 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Norm	Fabriksstandard

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder