

Garant**GARANT Master eco klemholder, spændejernholder, højre, Skaft- / plattestørrelse L: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272004 20/16
GTIN	4067263122678
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra friladdekøling.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Serie	Master Eco
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Skrue til underlagsplatte	279824 1
Klo, skrue , O-ring	279835 3
Underlagsplatte 1,5°	279819 1
Hovedlængde L ₁	30 mm
Samlet længde L	90 mm

Plattestørrelse	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder