

Holderskaft, Type: 30



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	589305 30
GTIN	4067263122036
Artikelklasse	51S

Beskrivelse

Udførelse:

Standard-holderskaft med høj spændekraft.

Leveringsomfang:

Inklusive HSS-centrerbor.

Bemærk:

I forbindelse med fastspænding på stationære maskiner med andre holdere end sekskant skal borepatron nr. 342220 str.16/16 og det tilhørende indstiksskaft vælges.

For eksempel indstiksskaft nr.342500 str.2/16 til MK2-holdere.

Teknisk beskrivelse

Nøglevidde, skaft	11 mm
Skaftform	sekskant
Passer til hulsave medØ	14 - 30 mm
Produkttype	Holderskaft

Tilbehør

Centrerbor HSS Type 6KT

589428 6KT